


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.070

Módulos de bases de enchufe PSM

Estado: 6/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.070 - Módulos de bases de enchufe PSM

Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.

Características

Referencia	DK 7856.070
Ejecución	no conmutable
Descripción producto	El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Posibilidad de montaje a presión de diferentes módulos, Schuko, IEC320 o semejantes, también mezclados, en el carril soporte. Puede realizarlo de forma sencilla personal no técnico gracias al sistema plug & play con protección contra contactos.
Material	Perfil: aluminio, anodizado Bases de enchufes: plástico (PA6 GF 30 V1)
Longitud	250 mm
Tipo de conexión (eléctrica)	WAGO WINSTA MIDI
Fases por alimentación	1~
Protección térmica contra sobretensión	por módulo de bases de enchufe
Tensión de servicio	110 V - 230 V c.a., 50/60 Hz
Intensidad (máx.)	16 A
Módulos de puntos de conexión necesarios (cantidad)	1
Dimensiones	Longitud: 250 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Enchufes	6 x Conector C13

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.3
Peso bruto	0.342
Código arancelario	85369001
EAN	4028177402522
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Aprobaciones

Aprobaciones	IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad
