


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU internacional, ejecución metered

Estado: 19/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU internacional, ejecución metered

Compacta distribución de corriente con un medidor de energía por fase o alimentación. Rápida visión de las necesidades de potencia de un rack TI completo. Potencia de distribución hasta 22 kW.

Características

Referencia	DK 7955.201
Ejecución	PDU metered
Descripción producto	Medición de la energía por fase, es decir, de las necesidades de potencia de un rack TI completo. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. La construcción compacta permite un sencillo montaje, en el rack TS IT el montaje se realiza sin herramientas. El display OLED muestra el consumo de energía. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 62 mm Longitud: 710 mm
Nº bases de enchufe y tipo	12 x C13
Enchufes	12 x Conector C13
Intensidad (máx.)	16 A
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	C20

Características

Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 60950-1
Campo de temperatura de servicio	0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.9
Peso bruto	3
Código arancelario	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604