

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8170.245

## Lateral, atornillable, chapa de acero

Estado: 2/07/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8170.245 - Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Laterales, atornillables, chapa de acero, para VX

## Características

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | VX 8170.245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ventajas                                | Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje<br>Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores<br>Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación<br>Montaje por una sola persona<br>Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto |
| Material                                | Chapa de acero, 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Superficie                              | Imprimación por inmersión, exterior texturizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Color                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad de envase                        | Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adecuado para                           | Tipo de armario: VX<br>Altura: = 1.200 mm<br>Profundidad: = 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de comunicación según UL 50E       | Type 1<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material básico                         | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidad de embalaje                      | 2 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso neto                               | 17 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso bruto                              | 17.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                 | 66,3 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Características

---

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario             | 94039910                                                                                                           |
| ETIM 9                         | EC002524                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                     | 27182101                                                                                                           |
| Descripción producto           | VX 25 Laterales 1200x600mm, RAL7035, 2 P.                                                                          |

# Aprobaciones

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|