

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8410.000

Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 10/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8410.000 - Sistema de armarios ensamblables VX25

Armario para electrónica

Ideal para subracks y módulos de 19": con perfiles de adaptación de 19" frontales, marco frontal, puerta dorsal, chapa de techo y chapas de suelo partidas



Características

Referencia	VX 8410.000
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Marco frontal: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundidas a presión Puerta dorsal: chapa de acero, 2,0 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Perfiles de adaptación de 19": chapa de acero, 2 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Bastidor frontal: texturizado Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color	RAL 7035

Características

Unidad de envase	Armazón del armario Bastidor frontal (bisagras a derecha, fijadas a la izquierda por cierres magnéticos) Puerta dorsal (bisagras a derecha, intercambiables a izquierda) Chapa de techo Chapas de entrada de cables Perfiles de adaptación de 19", delante
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 600 mm
Altura de montaje para componentes	33 UA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	55.3
Peso bruto	58
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
EAN	4028177920231
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Certificados Superficie