Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1514.000

Klemmenkasten KX, plaatstaal, zonder wartelplaat

Staat: 5-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

KX 1514.000 - Klemmenkasten KX, plaatstaal, zonder wartelplaat

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, zonder wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk bij een hoge beschermklasse.





Functies

Bestelnr.	KX 1514.000
Product omschrijving	De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, zonder wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk bij een hoge beschermklasse.
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Mini-knevelsluiting
Afmetingen	Breedte: 150 mm Hoogte: 150 mm Diepte: 80 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66

Functies

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-code	IK08
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,012 kg
Brutogewicht	1,207 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,14 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX Klemmenkast, BHD: 150x150x80 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificaten	Beschermklasse
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration