


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 9202.100 Armarios Ex

Estado: 4/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9202.100 - Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada

Cajas Ex con puerta abisagrada, plástico



## Características

|                  |  |
|------------------|--|
| Referencia       | AX 9202.100  |
| Ejecución        | Armarios Ex  |
| Aplicación       | Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE<br>Campo de temperatura ambiental: -40 °C...+70 °C<br>Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado<br>Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079:<br>Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb) |
| Material         | Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10 <sup>9</sup> Ω<br>Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10 <sup>9</sup> Ω, junta continua de silicona adherida<br>Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada                                   |
| Color            | RAL 9011   |
| Unidad de envase | Caja<br>Puerta<br>Placa de montaje   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Dimensiones                                 | Anchura: 250 mm<br>Altura: 350 mm<br>Profundidad: 150 mm   |
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 155 mm x 275 mm  |
| Grosor del material de la placa de montaje  | 2.5 mm   |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U             | sí   |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U               | sí   |
| Cierre                                      | Nº de cierres: 1   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529     | IP 65  |
| Protection category NEMA                    | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Código IK                                   | IK09   |
| Campo de temperatura de servicio            | -40 °C...70 °C   |
| Temperatura de servicio                     | Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado   |
| Unidad de embalaje                          | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                   | 4.5 kg   |
| Peso bruto                                  | 4.94 kg  |
| Código arancelario                          | 94037000   |
| ETIM 9                                      | EC002503   |
| ECLASS 8.0                                  | 27180502   |
| Descripción producto                        | AX Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

ATEX  
ATEX QA  
IECEX  
IECEX QAR  
UR + C-UR (recognized)

---

Explicaciones

Attestation of Conformity