Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1565.000

Klemmenkasten KX

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1565.000 - Klemmenkasten KX Roestvaststaal

De compacte behuizing KX, roestvaststaal biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.





Functies

Bestelnr.	KX 1565.000
Product omschrijving	System Perfection. De nieuwe compacte behuizing KX, roestvaststaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.
Materiaal	Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak	Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
Levering	Kast met deksel Snelsluiting incl. kunststofbussen
Afmetingen	Breedte: 200 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 120 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

Functies

Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Sluiting	Aantal sluitingen: 4
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,934 kg
Brutogewicht	2,131 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,96
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX Klemmenkast, BHD: 200x200x120 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, met snelsluitingen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration