

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1585.010 Busbehuizingen BG

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1585.010 - Busbehuizingen BG Roestvaststaal

Busbehuizingen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. 180°-scharnier. Beschermklasse IP 66.

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | BG 1585.010 |
| Materiaal | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting 180°-scharnieren: zinkspuitwerk |
| Oppervlak | Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240 180°-scharnieren: verchromd |
| Levering | Kast met deksel 180°-scharnieren (2 stuks) Montagerail TH 35/7,5 Snelsluiting incl. kunststofbussen |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66 |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 80 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,5 mm |
| Materiaaldikte deur | 1,25 mm |
| Positie draairichting deur | rechts/links |
| Aantal montagerails | 1 |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen Aantal sluitingen: 2 |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 3,55 kg |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Brutogewicht | 4,16 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | BG Busbehuizing, BHD: 400 x 300 x 80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, montagerail |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |