

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.607.2013.50 METRICA-M-EMV-E

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.607.2013.50 - METRICA-M-EMV-E

METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met 360 graden contactering

Functies

Bestelnr.	SZ 1.607.2013.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met 360 graden contactering
Materiaal	Messing Dichtring: NBR/FKM Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar)
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 6,5 mm

Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149111
Product omschrijving	Kabelwartel Metrica-M-EMC-E, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 6 - 12, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100