

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.050

Soporte de barras PLS

Estado: 12/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.050 - Soporte de barras PLS

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole, suitable for top-mounting.

Características

Referencia	SV 9342.050
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Tensión de servicio	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Valores eléctricos UL (SCCR)	25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras PLS 1600 30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600 35 kA - 600 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 1600 65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600, fusible clase L máx. 1400 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, distancia del soporte 100 mm, barras colectoras PLS 1600, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
Observación referente a la referencia	Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
Posibilidad de montaje sobre superficie	sí
N° de polos	3 polos
Adecuado para barras colectoras	PLS 1600
Adecuados para referencia	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Con fijación interior	sí

Características

Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Aprobaciones	UL
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.56 kg
Peso bruto	0.601 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV RILINE60 SOPORTE BARRAS UL (PLS1600),3-POLOS,4 PIEZAS

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK