

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1610.000

**Busbehuizing KX, plaatstaal, met
mini-knevelsluiting**

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1610.000 - Busbehuizing KX, plaatstaal, met mini-knevelsluiting

Wandkast van plaatstaal, met deksel en ruit. Beschermklasse IP 65 / NEMA 12. Voor de inbouw van vrijwel alle merken busmodulen en sensoren.



Functies

Bestelnr.	KX 1610.000
Uitvoering	met zichtvenster
Materiaal	Kast: plaatstaal Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak	Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing met scharnierend deksel Zichtvenster in het deksel Mini-knevelsluitingen
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 65
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12

Functies

IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 155 mm
Materiaaldikte deksel	1,25 mm
Materiaaldikte kast	1,25 mm
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,9 kg
Brutogewicht	3,95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	35,21 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	KX Busbehuizing, BHD: 400x200x155 mm, plaatstaal, met gesloten bodem, met scharnierend deksel en zichtvenster

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration