

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.320

Adaptador de conexión

Estado: 4/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.320 - Adaptador de conexión

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | SV 9342.320 |
| Material | Cubierta: ABS Chasis: poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Intensidad máx. | 1,600 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Valores eléctricos UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7 |
| Salida de cables | arriba/abajo |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm |
| Observación | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Nº de polos | 3 polos |
| Dimensiones | Anchura: 255 mm Altura: 210 mm |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm |
| Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.) | 65 x 27 mm |
| Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.) | 65 x 22 mm |

Características

Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.) 65 x 22 mm

Tensión asignada de servicio (L1 + L2) 1000 V (c.c.)

Tensión asignada de servicio (L1 + L3) 1500 V (DC)

Aprobaciones UL

Unidad de embalaje 1 pza(s).

Peso neto 2

Peso bruto 2.72

Contenido de cobre (kg / pza.) 0.408

Código arancelario 85369010

EAN 4028177525689

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Aprobaciones

Aprobaciones ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explicaciones Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK