



# SZ 1.610.2500.51 - HSK-M-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen



## Functies

Bestelnr.	SZ 1.610.2500.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosie geteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

# Funcities

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-Ex, metrisch, M 25 x 1,5, klembereik 10 - 16, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95