Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.616.2000.50

# HSK-M-EMC-Ex

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.616.2000.50 - HSK-M-EMC-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.616.2000.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming |
| Materiaal | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2, |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-EMC-Ex, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95 |