

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.010

Regleta bajo carga para fusibles NH

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.010 - Regleta bajo carga para fusibles NH



Características

Referencia	SV 9346.010
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001 Asa: RAL 7016
Unidad de envase	3 ganchos de fijación
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M8
Intensidad de servicio máx.	160 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 400 mm
Conexión de conductores redondos	2,5 - 95 mm ²

Características

Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	2,5 - 95 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.2 kg
Peso bruto	1.294 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.73
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Descripción producto	Regletas NH 00 (3P) 160 A,60mm sep. , 5/10 mm PLS 800/1600

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK