


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.503

RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Estado: 1/08/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.503 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Características

Referencia	RX 9360.503
Ejecución	Easy Fix
Ventajas	Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005 RAL 35745
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Intensidad máx.	160 A
Intensidad (UL)	125 A
Tensión asignada soportada al impulso Uimp	12 kV
Tensión nominal	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1,000 V
Categoría de sobretensión	4
Grado de suciedad	3

Características

N° de polos	3 polos
Salida de cables	arriba
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Frecuencia fundamental	50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Campo de temperatura de servicio	-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Dimensiones	Anchura: 81 mm Altura: 252 mm Profundidad: 63 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------