

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.720

Adaptador de aparellaje RiLineX

Estado: 21/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.720 - Adaptador de aparellaje RiLineX

Adaptador de aparellaje RiLineX (25 A, de 3 polos, incl. cables de conexión) de 45 mm de ancho para sistemas de embarrados de 60 mm. Con carril DIN montado, ajustable sin herramientas para montaje a presión del aparellaje.



Características

Referencia	RX 9360.720
Ejecución	con cable de conexión
Ventajas	<p>Para el montaje de equipos en carriles DIN, por ej. arrancadores de motor</p> <p>Cable de conexión preconfeccionada</p> <p>Bloqueo sencillo por encaje a presión de los carriles DIN</p> <p>Protección opcional contra desplazamientos del equipo</p> <p>Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm</p> <p>Sencillo montaje</p> <p>Los accesorios coordinados reducen el número de artículos diferentes necesarios</p>
Material	<p>Poliamida (PA 6)</p> <p>Protección frente al fuego según UL 94</p>
Color	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Cables de conexión (AWG)	AWG 12
Corriente nominal del conductor cilíndrico	25 A

Características

Corriente nominal para conductores cilíndricos (UL)	25 A
Valores eléctricos UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS, sin protección 100 kA - 600 V, fusible clase RK5 máx. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, disyuntor máx. 22 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 16 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, control motor combinado máx. 12,5 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 40 A, NHJH/7
Salida de cables	arriba
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Long. cable de conexión	160 mm
N° de polos	3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 239,4 mm Profundidad: 36,2 mm
Carriles soporte n°/al.	1 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensión nominal	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoría de sobretensión	4
Grado de suciedad	3
Normas	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %

Características

Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1.36 kg
Peso bruto	1.39 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.096
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001531
Descripción producto	RX Adaptador de aparellaje, 25 A, AWG 12, 3 polos, An. 45 mm

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad