

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.640.3200.50

HSK-M-Ex

Staat: 10-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.640.3200.50 - HSK-M-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.640.3200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	40 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Funcities

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...95 °C
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878435663
ECLASS 8.0	27149109