Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.699.2000.31

# HSK-M-PVDF

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SZ 1.699.2000.31 - HSK-M-PVDF

Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.699.2000.31 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van kunststof met groter temperatuurbereik en chemie-bestendige afdichting |
| Materiaal | Messing<br>Dichtring: FKM<br>Kleminzetstuk van PVDF |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |

# Functies

| | |
|---|---|
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 10 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -35 °C...150 °C |
| Schroefdraadlengte | 10 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-PVDF M20x1,5 lang, voor kabel 5-9 mm, messing vernikkelt, met O-ring |