

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.601**

**Kabelwartel polyamide**

Staat: 7-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.601 - Kabelwartel polyamide

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekcontlasting.

## Functies

Bestelnr.	SZ 2411.601
Voordelen	Wartel en contraoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte. Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekcontlasting
Materiaal	Polyamide 6 Afdichting: CR/NBR
Kleur	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen	Hoogte: 22 mm
Schroefdraad	M12 x 1,5
Schroefdraadlengte	8 mm
Min. kabeldiameter	3 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Sleutelwijdte	15 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M12 x 1,5 Schroefdraadlengte: 8 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 4X
Leveringseenheid	50 st.
Nettogewicht	0,05 kg
Brutogewicht	0,22 kg

# Functies

---

Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	SZ Kabelwartel polyamide, grootte: M12 x 1,5 voor kabels Ø 3-6,5 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK