

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9515.100

Cajas de policarbonato PK

Estado: 23/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9515.100 - Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.



Características

| | |
|--|---|
| Referencia | PK 9515.100 |
| Ejecución | Caja PK con tapa transparente |
| Descripción producto | Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado. |
| Material | Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tapa transparente: policarbonato, junta continua de poliuretano inyectado Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: polietileno |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |
| Código IK | IK08 |

Características

| | |
|-------------|--|
| Dimensiones | Anchura: 180 mm Altura: 110 mm Profundidad: 111 mm |
|-------------|--|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Campo de temperatura de servicio | -35 °C...80 °C |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Material básico | Polycarbonato |
|-----------------|---------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------|-------|
| Peso neto | 0.804 |
|-----------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Peso bruto | 1.003 |
|------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Código arancelario | 94037000 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177139558 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

Aprobaciones

| | |
|--------------|----------------------|
| Aprobaciones | C-UL DNV-GL UL |
|--------------|----------------------|

| | |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|
