


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3166.115 Dakventilatoren

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3166.115 - Dakventilatoren voor VX IT, TS IT

Dakventilator voor kantooromgevingen, met zeer lage geluidsemissie 39 dB(A) en een hoge luchtverplaatsing (vrijblazend 1245 tot 1345 m<sup>3</sup>/h).

## Functies

Bestelnr.	SK 3166.115
Voordelen	Eenvoudige aansluittechniek met IEC-connector C13 Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek Zeer stil en daardoor geschikt voor kantooromgevingen Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
Toepassingsgebieden	voor kantoortoepassingen
Mogelijkheden	Dankzij de toerentalgeregelde ventilator wordt het vermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	1 ventilatoreenheid Toerentalregeling Aansluitgereed Incl. bevestigingsmateriaal Installatie- en korte bedieningshandleiding Zonder dakplaat
Nominale spanning	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m <sup>3</sup> /h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,5 A Bij 60 Hz: 0,5 A
Uitvoering	Voorgemonteerd

# Functies

Afmetingen	Breedte: 470 mm Hoogte: 200 mm Diepte: 470 mm
Montage-uitsparing	Breedte:410 mm Diepte:410 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 20
Temperatuurregeling	Toerentalgeregelde ventilator
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 24 W Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 24 W
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	1.245 m³/h
Luchtverplaatsing (in bedrijf)	800 m³/h
Geluidsniveau (in bedrijf)	39 dB(A)
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	11,267 kg
Brutogewicht	11,86 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit