

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3179.800

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ S

Staat: 22-8-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3179.800 - Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

De Blue e+ S koelaggregaten met beproefde Blue e+ technologie bieden wereldwijd de hoogste energie-efficiëntie. Dit omvat ook het verkleinen van de CO₂ footprint van machines en installaties. Met een nieuw design, nog meer slimme functies.



Functies

Bestelnr.	SK 3179.800
Uitvoering	wandmontage
Voordelen	<p>Draagt bij aan een klimaatneutrale productie dankzij gemiddelde energiebesparing van 75 % en verkleining van de CO₂-footprint Nog milieuvriendelijker door de toepassing van het koudemiddel R-513A Wereldwijde toepasbaarheid door de ondersteuning van meerdere spanningen en landspecifieke toelatingen Intelligente en eenvoudige monitoring via IoT-interface Gemakkelijke bediening met de Scan & Service-app van Rittal</p>
Materiaal	Plaatstaal
General colour	RAL 7035
Kleur	Kast: RAL 7035 Ventilatioerooster: RAL 7012
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping

Funcities

Opties	Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,52 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,32 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,32 kW
Nominale spanning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking	Neem a.u.b. de montageinstructies in acht. Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden. Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
Opmerking	Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V)
Nominaal vermogen	0,36 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 366,6 m ³ /h Intern circuit: 366,6 m ³ /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,9
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 570 mm Diepte: 199 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 280 mm Uitsparingshoogte: 550 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	Intern circuit IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12 UL Type 3R

Functies

Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R-513A Aantal: 0,16 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2-equivalent (CO2e): 0,1 t
Temperatuurregeling	e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...60 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)	3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe	-20 °C...45 °C
Instelbereik	20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,27 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,27 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,32 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,32 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	32 bar
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	12.841
Brutogewicht	13.84
Douanetariefnummer	84158200
EAN	4028177949966
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit UK