

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.180**

**Regleta seccionadora bajo carga  
NH**

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.180 - Regleta seccionadora bajo carga NH con control de fusibles electrónico

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia  | SV 9677.180   |
| Ejecución   | 3 polos conmutables   |
| Funcionamiento                                      | Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático<br>Separación segura de los contactos mediante ruptura doble |
| Material  | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0<br>Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado                 |
| Color   | Chasis: RAL 7035<br>Tapa: RAL 7001<br>Asa: RAL 7016   |
| Para tamaño NH                                      | 1   |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 185 mm  |
| Salida de cables                                    | abajo   |
| Tipo de conexión (eléctrica)                        | Tornillo M12  |
| Installation type                                   | Fijación atornillada  |
| N° de polos   | 3 polos   |
| Tensión de servicio                                 | 400 V, 3~   |
| Intensidad de servicio máx.                         | 250 A   |
| Test specification                                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibles)   |
| Dimensiones   | Anchura: 100 mm<br>Altura: 941 mm   |

## Características

---

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Conexión de conductores redondos | 6 - 240 mm <sup>2</sup>               |
| Adecuado para barras colectoras  | Altura: 10 mm                         |
| Unidad de embalaje               | 1 pza(s).                             |
| Peso neto                        | 12.78 kg                              |
| Peso bruto                       | 13.14 kg                              |
| Contenido de cobre (kg / pza.)   | 2.758                                 |
| Código arancelario               | 85043129                              |
| ETIM 9                           | EC001040                              |
| ECLASS 8.0                       | 27371401                              |
| Descripción producto             | SV Regleta NH.t1, 3POLOS, 250A, 400V. |

## Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|