


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.292.1612.50

## HSK-K-Ex-Active

Staat: 13-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.292.1612.50 - HSK-K-Ex-Active

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide V0 conform UL 94



## Functies

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bestelnr.                      | SZ 1.292.1612.50  |
| Uitvoering                     | recht   |
| Product omschrijving           | Standaard voor explosiegevaarlijke omgevingen kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide |
| Materiaal                      | Polyamid, glasvezelversterkt<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR                               |
| Kleur                          | Blauw   |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm  |
| Sleutelwijdte                  | 22 mm   |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,  |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja  |
| Buigradius (max.)              | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee   |
| Glasvezel versterkt            | Ja  |
| Halogeen vrij                  | Ja  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee   |
| Slagvast                       | Ja  |

# Functies

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Met contraoer             | Nee  |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 8 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...85 °C   |
| Leveringseenheid          | 50 st.   |
| Douanetariefnummer        | 85389099   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 5 - 10, blauw-zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 85 |