Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.292.2016.50

HSK-K-Ex-Active

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.292.2016.50 - HSK-K-Ex-Active

Standaard vloeistofdichte kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide V0 conform UL 94



Functies

Bestelnr.	SZ 1.292.2016.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard voor explosiegevaarlijke omgevingen kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide
Materiaal	Pol,yamid, glasvezelversterkt Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Ja
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee

Functies

Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...85 °C
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Ex-Active, metrisch, M20 x 1,5, klembereik 10 - 14, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 85