

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.500

# Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19")

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.500 - Schuiflade-ventilatoren voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.

## Functies

Bestelnr.	SK 3342.500
Product omschrijving	Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet aansluitgereed Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	480 m <sup>3</sup> /h
Opmerking	Schuifladeventilatoren voor metrische profielen op aanvraag. Uitvoering met bewaking
Nominale spanning	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,85 A
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren	105 mm
Aantal ventilatoren	3
Geluidsniveau	bij DC: 51 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,8 kg

# Funcities

---

Brutogewicht	1,998 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Schuifladeventilator voor 19 inch, luchtverplaatsing 480m <sup>3</sup> /h, 115-230V/24DC, 482,6x44x200 mm BxHxD, 3 ventilatoren, hartafstand=105 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit