Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# AX 1302.000

# Basiskast AX, roestvaststaal

Staat: 3-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AX 1302.000 - Basiskast AX, roestvaststaal

De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.








## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AX 1302.000 |
| Materiaal | Kast: roestvaststaal<br>Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting<br>Montageplaat: plaatstaal<br>Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) |
| Oppervlak | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400<br>Montageplaat: verzinkt |
| Levering | Behuizing met deur(en), openingshoek 130°<br>Montageplaat<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 66 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| IK-code | IK10 |
| Afmetingen | Breedte: 300 mm<br>Hoogte: 380 mm<br>Diepte: 210 mm |
| Materiaaldikte deur | 1,5 mm |
| Materiaaldikte kast | 1,5 mm |
| Materiaaldikte montageplaat | 2 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 250 mm x 355 mm |
| Aantal deuren | 1 |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting<br>Aantal sluitingen: 1<br>Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard<br>Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) |
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 6 kg |
| Brutogewicht | 8,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 33,71 |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | AX Wandkast, BHD: 300x380x210 mm, roestvaststaal 1.4404, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting |

# Goedkeuringen

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |