

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.380 Liquid Cooling Package

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.380 - Liquid Cooling Package LCP voor de industrie

Lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25. Geschikt voor VX25-kasten met een diepte van 600 of 800 mm en een hoogte van 2.000 mm. Luchtuitrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan één zijde met 10 kW mogelijk. Flexibele wateraansluitmogelijkheden aan de boven- of onderzijde van het aggregaat mogelijk.

Functies

Bestelnr.	SK 3378.380
Uitvoering	Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Product omschrijving	Lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25. Geschikt voor VX25-kasten met een diepte van 600 of 800 mm en een hoogte van 2.000 mm. Luchtuitrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan één kant zijde 10 kW mogelijk. Flexibele wateraansluitmogelijkheden aan de boven- of onderzijde van het aggregaat mogelijk.
Kleur	RAL 7035
Levering	Koeleenheid, aansluitgereed, met bedrade klemmenstrook Frontdeur met display Achterwand Meertalige documentatie
Totaal koelvermogen	L 35 W 10 bij 2000 l/h: 9,5 kW
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 350 W Bij 60 Hz: 350 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 2,65 A Bij 60 Hz: 2,62 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	1: 6 bar
Aansluiting (elektrisch)	Aansluitklem
Inschakelduur	100 %
Koelmedium	Water (specificatie zie onze website)

Functies

Waterintredetemperatuur	7 °C...30 °C
Wateraansluitingen	G ¾" binnenschroefdraad
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...70 °C
Opmerking	Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk
Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Geluidsniveau	60 dB(A)
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Instelbereik	20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	127,5 kg
Brutogewicht	135,5 kg
Douanetariefnummer	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Product omschrijving	SK Liquid Cooling Package, lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, watervoerende delen: koper/messing, BHD: 300 x 2000 x 800 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit