

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.061 Spanframe

Staat: 30-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.061 - Spanframe

Parallel bewerken van kasten/behuizingen in de bewerkingszone voor kubussen van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. Voor minder ombouwwerkzaamheden en hogere productiviteit.

Functies

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | AS 4050.061 |
| Uitvoering | Pneumatische spaninrichting |
| Product omschrijving | Maakt een parallelle bewerking van kubusvormige kasten/ behuizingen mogelijk met de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT. |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 4 |
| Opmerking | Toepassing van het spanframe (bestelnr. 4050.080) bij het bewerkingscentrum BC (bestelnr. 4050.230) is uitsluitend mogelijk bij varianten met twee deuren. |
| Geschikt voor bestelnr. | 4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926 |
| Suitable for | Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S |
| Afmetingen spanbare behuizingen max. | Breedte: 200 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 300 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afmetingen spanbare behuizingen min. | Breedte: 90 mm Hoogte: 70 mm Diepte: 70 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 25 kg |
| Brutogewicht | 25 kg |
| Douanetariefnummer | 84669360 |
| ETIM 9 | EC003010 |
| ETIM 8 | EC003010 |
| ECLASS 8.0 | 36609190 |
| Product omschrijving | AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm |