

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082 Stroomrailspanner

Staat: 13-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Stroomrailspanner

Voor het gemakkelijk opspannen van de werkstukken bij de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.



Functies

Bestelnr.	AS 4050.082
Uitvoering	Gelijktijdig spannen van drie korte railkoperdelen en materiaaldikte 5 mm of 10 mm
Product omschrijving	Railkoperspanner van de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT voor een eenvoudige bewerking van railkoper. Geschikt voor boren en draadsnijden.
Bewerkbare lengte bij een dikte van 5 mm	150 - 300 mm
Bewerkbare hoogte (max.)	30 - 120 mm
Bewerkbare lengte bij een dikte van 10 mm	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Ja
Geschikt voor bestelnr.	4050.101 4055.911 4055.912
Leveringseenheid	2 st.
Douanetariefnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

Functies

ECLASS 8.0

36609190

Product omschrijving

AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm