

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.107

Freesbewaterkingscentrum Perforex BC 1007 HS

Staat: 1-5-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.107 - Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1007 HS

Groot aantal variatiemogelijkheden in een kleine ruimte. Geschikt voor de bewerking van alle wand- en vloerstaande kasten.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.107
Uitvoering	Bewerking van wandkasten Bewerking van vlakke delen Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering Automatische gereedschapscontrole DIN-gereedschap Pneumatische spaninrichting
Product omschrijving	De Perforex BC 1007 HS dient voor de modificatie van alle standaardkasten: van wandbehuizingen tot vloerstaande kasten. Dit boor-freescentrum biedt binnen de Perforex BC-serie de meeste flexibiliteit voor individuele configuraties.
Voordelen	Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken Eenvoudig te kalibreren en op afstand te onderhouden werkplaatsprogrammering Netwerkcompatibele software met centrale database Geprogrammeerde werkplaatsopdrachten zijn direct beschikbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt Zeer stil door volledig gelast machineframe
Levering	De Perforex BC wordt projectgerelateerd geconfigureerd
Bewerkbaar materiaal	Aluminium Staal Roestvaststaal Kunststof Koper

Functies

Machineopties	Verlenging diepteverstelling 4050.022 Gemotoriseerde diepteverstelling 4050.020
Machinebesturing	Werkplaatsprogrammering 4-assige CNC-besturing Rittal Optipanel met 24"-monitor
Veiligheid	Beschermend rooster met optische beschermingsvoorziening Afscherming achterzijde
Interfaces	Koppeling aan verschillende CAD-systemen Overname van DXF-formaten EPLAN Pro Panel Rittal Configuration System
Opmerking	Technische wijzigingen voorbehouden
Montagevlak	Breedte: 4.250 mm Hoogte: 2.410 mm Diepte: 3.490 mm
Persluchtaansluiting	6 bar
Aantal gereedschapsplaatsen	21
Tool holder (Pick-up-System)	Ja
Besturingsspanning (DC)	24 V
Nominale stroom max.	32 A
Nominale spanning	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	Breedte: 1.400 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 1.600 mm
Maximum machinable area for cubic parts	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 1.600 mm
Dimensions clamped panels	Breedte: 2.450 mm Hoogte: 1.700 mm
Maximum machinable area for enclosure panels	Breedte: 2.200 mm Hoogte: 1.700 mm

Functies

Option of extended carriage	Breedte: 1.400 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 2.000 mm
Montagevlak	Breedte: 4.250 mm Hoogte: 2.410 mm Diepte: 3.490 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	2.300 kg
Douanetariefnummer	84571090
EAN	4028177804531
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36600890