

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.200 Montagetafel

Staat: 3-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.200 - Montagetafel

Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.



Funcities

Bestelnr.	AS 4050.200
Uitvoering	200 EN (elektrische neigingsverstelling)
Product omschrijving	Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.
Voordelen	Maakt ergonomisch en rugontlastend werken mogelijk Individueel in de werkplaats te positioneren, door onafhankelijkheid van het stroomnet Minimaal benodigde ruimte indien niet in gebruik Eenvoudige handling door vier zwenkwielen met rem Variabel vastzetten van montageplaten met behulp van snelspanner
Technische gegevens	Neigingsverstelling ca. 0 – 80°
Levering	Montagetafel 1 VE spaneenheid onder 1 VE spaneenheid boven Laadapparaat Accu
Opmerking	Met de montagetafelverbreding kan een mogelijk bewerkingsoppervlak van 1900 x 1900 mm worden gerealiseerd.
Machineafmetingen	Breedte: 1.400 mm Diepte: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Breedte: 1.110 mm Hoogte: 1.900 mm

Funcities

Dimensions support surface min.	Breedte: 1.110 mm Hoogte: 1.230 mm
Belastbaarheid	200 kg
Werkhoogte	Working height (min.): 90 cm Working height (max.): 90 cm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	130 kg
Brutogewicht	148 kg
Douanetariefnummer	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Product omschrijving	RAS Montagetafel 200 MN, werkhoogte 0,9 meter, belastbaarheid 200 kg, traploze neiging met accu-aangedreven elektromotor

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit