

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318 Draadsnijoptie

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Draadsnijoptie voor Perforex LC 3030

Draadsnij-optie voor het Perforex lasercentrum LC inclusief schroefboren en spaneenheden voor M3 – M10.



Functies

Bestelnr.	AS 4050.318
Uitvoering	Meerijdend gereedschapsmagazijn met 6 magazijnplaatsen Gereedschapshouder Extra aandrijfeenheid
Product omschrijving	Draadsnijoptie voor het aanbrengen van tapgaten met het Perforex lasercentrum LC.
Voordelen	Bewerking van projecten met schroefdraadboringen mogelijk Snelle en automatische ombouw van laserfunctie naar draadsnijfunctie door de opname van een extra bewerkingskop
Levering	Schroefdraadboor Incl. spaneenheden voor M3 – M10
Bewerkbare hoogte (max.)	600 mm
Materiaaldikte	5 mm
Geschikt voor bestelnr.	4050330
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	78 kg
Brutogewicht	78 kg
Douanetariefnummer	84669360
ECLASS 8.0	36600890

Functies

Product omschrijving

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.