

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.405

Knipcentrum Secarex AC 18

Staat: 29-4-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.405 - Knipcentrum Secarex AC 18

Snel, exact en ergonomisch knippen van kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails met het gedeeltelijk geautomatiseerde knipcentrum Secarex AC 18.



Functies

Bestelnr.	AS 4050.405
Uitvoering	Modern bedieningssysteem met 18,5" monitor, industriële PC met i3-processor en toetsenbord met trackball
Product omschrijving	Gedeeltelijk geautomatiseerd knippen van kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails, speciaal voor de productie van enkel stuks en kleine series. Het Secarex AC 18-knipcentrum is aan de linkerzijde van de installatie optioneel uit te breiden met een schuifladesysteem en/of aan de rechterzijde met een opbergsysteem. Zijn er behalve de standaardmallen ook montagerails te bewerken, dan kan dit optioneel als wisselsysteem (4050.491) worden aangevraagd.
Voordelen	- Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken - Eenvoudige handling - Gebruikersvriendelijke en veilige bediening - Zeer lage knipkosten door knipoptimalisatie - Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen - Zuivere snijkanten dankzij hoogwaardig gereedschap - Automatisch terugbewegen van de aanslag tijdens het knippen - Sectie via zichtvenster te controleren - Vijf DIN-railafmetingen in één coulisse
Levering	- Secarex AC 18 - Etikettenprinter - Bedieningseenheid

Functies

Bewerkbaar materiaal	Staal Aluminium Koper Kunststof
Veiligheid	Veilige tweehandbediening
Interfaces	Koppeling aan verschillende CAD-systemen Gegevensimport uit EPLAN Pro Panel Perforex werkplaatsprogrammering
Opmerking	Technische wijzigingen voorbehouden
Montagevlak	Breedte: 4.000 mm Hoogte: 1.610 mm Diepte: 875 mm
Persluchtaansluiting	6 bar
Max. bewerkbare hoogte kabelkanaal	100 mm
Max. bewerkbare breedte kabelkanaal	125 mm
Min. bewerkbare breedte kabelkanaal	15 mm
Besturingsspanning (DC)	24 V
Nominaal vermogen	1,5 kW
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A
Nominale spanning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Montagerailtype	C-rails 30/15 (volgens EN 60 715) DIN-rails NS 15 (volgens EN 60 715) DIN-rails NS 35/15 (volgens EN 60 715) DIN-rails NS 35/7,5 (volgens EN 60 715) Railkoper NLS-CU 3/10
Voor wanddikte (max.)	2,5 mm
Montagevlak	Breedte: 4.000 mm Hoogte: 1.610 mm Diepte: 875 mm

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	300 kg
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36629090