Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.622.2000.51

HSK-M-Ex-d

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.622.2000.51 - HSK-M-Ex-d

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen

Functies

Bestelnr.	SZ 1.622.2000.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide O-ring: FKM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...105 °C

Functies

Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-Ex-d, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 7 - 12, vernikkeld messing, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105