

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.454

## Crimpautomat R8 E

Staat: 5-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.454 - Crimpautomaat R8 E

Elektrisch bediende strip- en crimpautomaat voor band-adereindhulzen op rol.



## Functies

Bestelnr.	AS 4050.454
Uitvoering	Touchscreen display
Product omschrijving	Elektrisch bediende strip- en crimpautomaat voor band-adereindhulzen op rol.
Voordelen	Eenvoudige bediening Snelle afstelling Flexibele toepassing in de werkplaats Snel wisselen van verbruiksmaterialen
Technische gegevens	Doorsnedebereik 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) Crimplengte 8 mm (0,31 inch) Invoerlengte 40 mm (1,57 inch)
Opmerking	Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag
Afmetingen	Breedte: 288 mm Hoogte: 230 mm Diepte: 345 mm
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen	100 VA
Persing	Trapeziumvormige crimp
Cyclustijd	1,8 s
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

---

Nettogewicht	16 kg
Brutogewicht	16 kg
Douanetariefnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Product omschrijving	RAS crimpaut. R8E v. eindhulzen op band

---