


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Crimpautomat RC

Staat: 5-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Crimpautomaat RC

Elektropneumatische crimpautomaat met 5-voudig magazijn voor de verwerking van geïsoleerde adereindhulzen met verschillende doorsneden op rol.



Functies

Bestelnr.	AS 4050.456
Uitvoering	Touchscreen display Selectie van de aderdoorsnede via touchscreen Houder geschikt voor max. 23.000 adereindhulzen
Product omschrijving	
Voordelen	Eenvoudige bediening Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen Geen stilstandtijd door automatische verwisseling van gereedschap Eenvoudige en snelle montage Geen vervanging van adereindhulzen nodig, vanwege de 5-voudige uitvoering
Technische gegevens	Doorsnede bereik 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Crimplengte 8 en 10 mm Invoerlengte 27 mm (1,06 inch)
Opmerking	Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag
Afmetingen	Breedte: 335 mm Hoogte: 565 mm Diepte: 485 mm
Persluchtaansluiting	5,5 bar
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen	16 VA

Funcities

Persing	Trapeziumvormige crimp
Cyclustijd	2 s
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	24,8 kg
Brutogewicht	25,4 kg
Douanetariefnummer	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Product omschrijving	RAS Krimpautomaat RC