

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Wire Station WS 540

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.



Functies

Bestelnr.	AS 4051.123
Uitvoering	USA-uitvoering
Product omschrijving	Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.
Voordelen	<p>Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast</p> <p>Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal</p> <p>Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten</p> <p>Vorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring</p> <p>Optioneel uit te breiden met tableaux voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen</p> <p>Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak</p> <p>Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap</p>
Levering	<p>Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling</p> <p>Aansluitkabel, 7 m</p> <p>Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar</p>

Functies

Montage-instructie	Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.
Ingangsspanning	110 V AC, 60 Hz
Afmetingen	Breedte: 900 mm Hoogte: 1.350 mm Diepte: 781 mm
Werkhoogte	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ja
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	95 kg
Brutogewicht	106 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Product omschrijving	Mobiel bedradingsstation met 110 Volt en 60 Hz-aansluiting. Elektrisch in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------