

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.123

## Wire Station WS 540

Staat: 30-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | AS 4051.123  |
| Uitvoering           | USA-uitvoering   |
| Product omschrijving | Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.   |
| Voordelen            | <p>Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast</p> <p>Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal</p> <p>Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten</p> <p>Vorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring</p> <p>Optioneel uit te breiden met tableaux voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen</p> <p>Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak</p> <p>Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap</p> |
| Levering             | <p>Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling</p> <p>Aansluitkabel, 7 m</p> <p>Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar</p>   |

# Functies

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montage-instructie    | Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.   |
| Ingangsspanning       | 110 V AC, 60 Hz   |
| Afmetingen            | Breedte: 900 mm<br>Hoogte: 1.350 mm<br>Diepte: 781 mm   |
| Werkhoogte            | Working height (min.): 710 mm<br>Working height (max.): 1.205 mm  |
| Height adjustable y/n | Ja  |
| Leveringseenheid      | 1 st.   |
| Nettogewicht          | 95 kg   |
| Brutogewicht          | 106 kg  |
| Douanetariefnummer    | 94032080  |
| ETIM 9                | EC000348  |
| ETIM 8                | EC002224  |
| ECLASS 8.0            | 21100208  |
| Product omschrijving  | Mobiel bedradingsstation met 110 Volt en 60 Hz-aansluiting. Elektrisch in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. |

# Goedkeuringen

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|