

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030 Crimptang Flex

Staat: 2-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Crimptang Flex voor adereindhulzen

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.



Functies

Bestelnr.	AS 4054.030
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Opname van adereindhulzen aan de frontzijde of de zijkant dankzij draibare kop Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gedwongen ontgrendeling Zelfjusterend
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Gecoat, zwart, mat
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Trapeziumvormige crimp
Richting van de kabelinvoer	frontzijde en zijkant
Afmetingen	Lengte: 180 mm
AWG	26 - 8
Voor doorsnede	0,14 - 10 mm ²
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	0,35 kg
Brutogewicht	0,388 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	RAS Krimptang Flex, 0,14mm ² - 10mm ²
