

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.691.2500.30

HSK-M-EMC

Staat: 2-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.691.2500.30 - HSK-M-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Functies

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | SZ 1.691.2500.30 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden |
| Materiaal | Messing Dichtring: NBR/FKM O-ring: NBR/FKM Kleminzetstuk van polyamide |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |

Funcities

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 12 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C |
| Schroefdraadlengte | 12 mm |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-EMV M25x1,5 lang schroefdraad, voor kabel 13-18 mm, messing vernikkelt, met O-ring |