

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.034**

**Glijrail, 2 HE, vaste inbouw,  
hoogbelastbaar**

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.034 - Glijrail, 2 HE, vaste inbouw, hoogbelastbaar voor VX IT

Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau voor standaard 19"-profielen en voor dynamische 19"-profielen in de VX IT.



## Functies

Bestelnr.	VX 5302.034
Product omschrijving	Zijdelingse systeemboring voor de montage van toebehoren en de ventilatie van zijdelings uitblazende componenten.
Voordelen	Eenvoudig inhangen in de 19"-montageprofielen na het instellen van de benodigde 19"-niveauafstanden
Toepassingsgebieden	Voor de bevestiging tussen het voorste en achterste 19"-montageniveau Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	2000 N, statisch
Opmerking	Effectief montagevlak per zijde 35 mm
Inbouwmogelijkheden	voor standaard 19"-profiel: niveauafstand 720/745 mm voor dynamisch 19"-profiel: niveauafstand 700/725 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,36 kg

# Funcities

Brutogewicht	2,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX IT Glijrail 2HE 720/745mm last 200kg