

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.895.1200.50

## V-INOX-Ex-d

Staat: 15-11-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.895.1200.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

## Functies

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                 | SZ 1.895.1200.50                                                                                           |
| Product omschrijving      | Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen |
| Materiaal                 | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)<br>O-ring: NBR                                                           |
| Schroefdraadtype          | Metrisch                                                                                                   |
| Buitendraad metrisch      | M12 x 1,5                                                                                                  |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...95 °C                                                                                             |
| Leveringseenheid          | 10 st.                                                                                                     |
| Douanetariefnummer        | 74122000                                                                                                   |
| EAN                       | 4033878445457                                                                                              |
| ECLASS 8.0                | 27149112                                                                                                   |