
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.675

Legbord, uittrekbaar


Staat: 31-10-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.675 - Legbord, uittrekbaar voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor montage tussen twee 19˝-bevestigingsniveaus.





Functies

Bestelnr.	DK 5501.675
Product omschrijving	Voor montage tussen twee 19"-bevestigingsniveaus, op 19"-profielrails of 19"-montageframes.
Voordelen	Tijdbesparende montage door één persoon zonder gereedschap vanaf de voorzijde van de kast Zelfborgend Volledig uittrekbaar
Toepassingsgebieden	In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveauafstanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Bodem: gelakt Telescooprails/inbouwset: verzinkt
Kleur	RAL 9005
Levering	Legborden, gesleufd Telescooprail met inbouwset Incl. bevestigingsmateriaal
Toepassingsgebieden	Bij grotere niveauafstanden is een reductie van de voorgemonteerde niveauafstand noodzakelijk, belastbaarheid 50 kg.
Belastbaarheid	50 kg

Functies

Afmetingen	Breedte: 419 mm Diepte: 500 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveauafstand	400 - 600 mm
Hoogte-eenheden	1 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,9 kg
Brutogewicht	6,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 1 HE, uittrekbaar, 19 inch-niveauafstand 400-600 mm, D=500mm, belastbaarheid 50 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005