

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Legbord, vaste inbouw

Staat: 5-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Legbord, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Voor vaste inbouw tussen twee 19"-bevestigingsniveaus.



Functies

Bestelnr.	DK 5501.695
Voordelen	Montage zonder gereedschap, montage door één persoon
Toepassingsgebieden	In diepte verstelbaar voor aanpassing aan individuele niveaustanden
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	19"-L-profielrails voor en achter 19"-montageframes voor en achter
Toepassingsgebieden	Bij grotere niveaustanden is een reductie van de voormonteerde niveaustand noodzakelijk, belastbaarheid 100 kg.
Belastbaarheid	100 kg
Afmetingen	Breedte: 484 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT TS IT TE
Niveaustand	400 - 600 mm

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,427 kg
Brutogewicht	5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS-IT Legbord 1 HE, in diepte verstelbaar, 19 inch-niveaustand=400-600 mm, belastbaarheid 100 kg statisch, plaatstaal verzinkt, RAL 9005