

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.060

Draagbuis, in hoogte verstelbaar

Staat: 2-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.060 - Draagbuis, in hoogte verstelbaar voor draagarmsystemen

De nieuwe draagbuis is in hoogte verstelbaar. Hierdoor biedt de draagbuis altijd het juiste zicht op de belangrijke elementen van de bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen. Het systeem is aan de wandzijde zonder extra adapters direct aan de componenten van het draagarmsysteem CP 120 te monteren en aan de behuizingszijde aan het draagarmsysteem CP 60.



Functies

Bestelnr.	CP 6212.060
Product omschrijving	De nieuwe draagbuis is in hoogte verstelbaar. Hierdoor biedt de draagbuis altijd het juiste zicht op de belangrijke elementen van de bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen. Het systeem is aan de wandzijde zonder aanvullende adapters direct aan de componenten van het draagarmsysteem CP 120 te monteren. Aan de behuizingszijde is dit afhankelijk van het mogelijk aan het draagarmsysteem CP 60 of CP 120.
Voordelen	<ul style="list-style-type: none">Draagarm in elke positie vast te zettenExtra fixering mogelijk met klemhendelMet behulp van een stelschroef aan de voorzijde van de draagbuis nauwkeurig afgestemd op de gemonteerde belastingStelschroef zonder demontage van componenten bereikbaarVeilig door de ruime kabelgoot en kabelgeleiding bij de draaipuntenAfneembare zijwand voor eenvoudige toegang tot de kabelgeleidingDe hellingshoek van de gemonteerde behuizing is in elke hoogtepositie gelijkKabels met connector zoals bijv. DVI, VGA kunnen probleemloos worden doorgevoerdBreed gewichtsbereik van 4 tot 60 kg met drie systemen. (Het gewichtsbereik geldt voor een gemonteerde kast en een verticale draagbuis)

Functies

Technische gegevens	Kabelgoot: 36 x 11 mm (B x H), max. connectordoorvoer: 41 x 17 mm (B x H) Meer ergonomie door het verstelbereik van 600 mm (\pm 300 mm)
Toepassingsgebieden	Voor grote en kleine gebruikers Voor werkplekken met zit- en staanplaatsen
Materiaal	Scharnieren: spuitgietaluminium Vouwbalg: kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Opmerking	Houd bij combinaties met draagbuis, in hoogte verstelbaar, rekening met het volgende: Bij toepassing van een tussenscharnier moet de draagbuis, in hoogteverstelbaar, altijd in de laatste horizontale positie die zich het dichtst bij debedieningsbehuizing bevindt worden geplaatst.
Afmetingen	Lengte: 741 mm
Belastbaarheid	4 kg...30 kg
Opmerking	Maximale doorsnede voor kabeldoorvoer 41 x 17 mm Gewichtsbereik geldt voor gemonteerde behuizing en verticale draagbuis.
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	10,8 kg
Brutogewicht	11,8 kg
Douanetariefnummer	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Product omschrijving	CP 120/CP60 draagarm in hoogte verstelb.