

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 OCP ORV3-rack

Staat: 7-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - OCP ORV3-rack

Open. Efficiënt. Schaalbaar. Uw IT-infrastructuur met OCP ORV3 zonder railkoper van Rittal. Het Open Compute Project (OCP) is een samenwerkingsverband van toonaangevende bedrijven als doel open IT-infrastructuren efficiënter, schaalbaarder en duurzamer te maken. Rittal ondersteunt deze visie met de OCP-conforme Open Rack Version 3 (ORV3) –nu ook zonder geïntegreerd railkoper.



Functies

Bestelnr.	IT 7100.110
Uitvoering	Open frame zonder railkoper
Product omschrijving	Het innovatieve racksysteem maakt een individuele voeding mogelijk en biedt maximale flexibiliteit bij de infrastructuurplanning. Kies een geschikt railkoper – van 18 kW tot 80 kW – en configureer het systeem volgens uw wensen.
Voordelen	Modulair systeem voor klantspecifieke uitbreidingsmogelijkheden Flexibele keuze van het railkoper, geschikt voor Rack Power Density Uitbreidbaar zonder vervanging van het complete systeem Modulaire opbouw voor AI- en HPC-toepassingen Voor hot plug geschikte rackcomponenten maken het onderhoud eenvoudig Uitbreidbaar met geschikte Direct Liquid Cooling-oplossing Snelle integratie door geïntegreerde wielmodulen, luchtgeleiderplaten en stelvoeten IT- en Power-rails, 19"-adapters alsook deuren en zijwanden zijn als toebehoren leverbaar
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating

Funcities

Kleur	RAL 9005
Levering	OCP ORV3-rack 2 profielen, voorgemonteerd Voorgeïnstalleerde hoogbelastbare wielen Stelvoeten, voorgemonteerd Koppelingspakking
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.286 mm Diepte: 1.068 mm
Hoogte-eenheden	44 OU
Belastbaarheid	14.000 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Product omschrijving	OCP ORV3-rack zonder railkoper, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005