

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.300

**Wandmontage-koelaggregaat
TopTherm Blue e**

Staat: 3-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.300 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen "horizontaal" en "vlak".



Functies

Bestelnr.	SK 3302.300
Uitvoering	wandmontage Horizontaal
Product omschrijving	Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Condensor met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,16 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,17 kW

Funcities

Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 1,6 A Bij 60 Hz: 1,7 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 4,3 A Bij 60 Hz: 5,3 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 310 m ³ /h Intern circuit: 310 m ³ /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Uitvoering	wandmontage
bijzondere constructie	Horizontaal
Afmetingen	Breedte: 525 mm Hoogte: 340 mm Diepte: 153 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R-513A Aantal: 0,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -equivalent (CO ₂ e): 0,09 t
Temperatuurregeling	Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Instelbereik	30 °C...52 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	25 bar

Funcities

Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	14,07 kg
Brutogewicht	15,64 kg
Douanetariefnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Product omschrijving	SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 0,36 kW, 230V 50/60Hz, 525x340x153 mm BxHxD, RAL 7035, met basiscontroller

Goedkeuringen

Goedkeuringen	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Conformiteitsverklaring – F-gas verordening Verklaring van conformiteit UK