

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.204

PSM insteekmodulen

Staat: 12-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.204 - PSM insteekmodulen

De verschillende modules kunnen door elkaar op de montagerail worden bevestigd.

Functies

Bestelnr.	DK 7856.204
Uitvoering	schakelbaar met stroommeting per moduul
Product omschrijving	Dankzij een verticale montagerail met 1-/3-fase voeding maakt het modulaire systeem een basisuitvoering van het rack mogelijk. Op de systeemstroomrail kunnen de verschillende insteekmodulen voor de voeding van de actieve componenten worden bevestigd. De verschillende modules, geaarde contactdozen, IEC320 etc. kunnen door elkaar op de systeemstroomrail worden bevestigd. Dit kan, dankzij het aanrakingsveilige Plug & Play systeem, ook door niet-elektotechnici op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.
Materiaal	Profiel: aluminium, geëloxeerd Contactdoosopeningen: kunststof (PA6 GF 30 V1)
Lengte	250 mm
Thermische overstroombeveiliging	per insteekmoduul
Nominale spanning	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Nominale stroom (max.)	16 A
Benodigd moduulsteekplaatsen (aantal)	2
Afmetingen	Lengte: 250 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Contactdozen	4 x IEC-contrasteker C19 2 x Contrastekker CEI C13
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1.019

Functies

Brutogewicht	1.087
Douanetariefnummer	85369001
EAN	4028177552890
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------